

品番 : EA115GA-4A

品名 : 6.4mmx10.7m フレキシブルシャフト



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 98,700円(税抜) / 108,570円(税込) | | |
| カタログ価格 | 98,700円(税抜) / 108,570円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/05/26 21:16現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0052ページ | | |



耐摩耗性に優れています

仕様

| | | | |
|---|-------------------------|-----------|-------|
| EA115G-3、-4、EA115G-50A、-60A、EA115G-11、-12、EA115G-11A、-12A、旧EA115G-10用 | | | |
| 適応パイプ | 11.1~12.7mm(7/16"~1/2") | 長さ | 10.7m |
| コアケーブル外径 | 6.4mm | ビニールカバー外径 | 9.5mm |
| 接続ねじ径 | 1/4"-28 | | |
| カップリング式 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.