


品番：EA115GF-48

品名：25.4mm パイプ内面研磨ヘッド



販売価格	18,500円(税抜) / 20,350円(税込)		
カタログ価格	18,500円(税抜) / 20,350円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/05/26 22:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0053ページ		



耐久性があります。

#### 仕様

ブラシ材質	ナイロン	接続ねじ	1/4"-28
研磨、クリーニング用			
#180シリコンカーバイト付			
必ず水と併用して下さい。			
適応パイプ内径	25.4mm(1")		
耐久性があります。			
ストレートスチルパイプ用			
EA115GA-15~-25、GA-1A~-22Aのシャフトに取り付けて使用して下さい。			
全長	120mm	ブラシ長	65mm

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.