品番: EA115GG-66

品名:64mm フレックス砥石



販売価格	25,800円 (税抜)/ 28,380円(税込)				
カタログ価格	25,800円(税抜)/28,380円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2024/05/29 04:38現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0051ページ				



ストレートのスケールパイプの研磨、清掃に

仕様

材質	ナイロン				
EA115GA-34、-32Aのシャフトに取り付けて使用して下さい。					
ストレートスチールパイプ用					
パイプ内研磨用					
#180シリコンカーバイト付					
必ず水と併用して下さい。					
接続ねじ	1/2"-12	適応パイプ内径	64mm(2.1/2")		
全長	約150mm	砥石長	約75mm		
ストレートのスチールパイプの研磨、清掃に					

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.