

品番：EA115HD-9A

品名：20.4L 超音波洗浄機



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 323,000円(税抜) / 355,300円(税込)  |      |   |
| カタログ価格  | 323,000円(税抜) / 355,300円(税込)  |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/04/06 00:15現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ |                              |      |   |



### 仕様

|                   |                                  |                   |                                     |
|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| メーカー              | エスエヌディ                           | 型番                | US-20KS 新パネル                        |
| 槽容量               | 20.4L                            | 槽内寸法(mm)(巾×奥行×高さ) | 502×299×150                         |
| 槽外寸法(mm)(巾×奥行×高さ) | 567×364×290                      | 本体重量(約)           | 14.8kg                              |
| 高周波出力             | 480W                             | ヒーター容量            | 300W                                |
| 電源                | AC100V(50/60Hz)                  | 発振周波数             | 38kHz                               |
| タイマー設定範囲          | 最大60分(1分刻みで設定可能)                 | 材質                | 洗浄槽:SUS304<br>本体:SUS304<br>パネル:PP樹脂 |
| 付属品               | スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、脱着式電源コード | ヒーター温度設定範囲        | 20℃～50℃(1℃刻みで設定、※冷却機能なし)            |
| 給水方式              | 洗浄槽上部からの手動給水                     | 排水方式              | 手動排水バルブ式                            |
| 消費電力              | 650W                             | 機能                | 加温                                  |
| 電波法型式指定番号         | 総務省指定番号:第BU-05014号               |                   |                                     |

電源スイッチ・操作部を正面に配して、操作のしやすい構造です。

本機は安全性に配慮した構造になっています。(温度過昇防止・過電流保護・空焚き保護等)

高出力の超音波パワーに加え、ヒーターの標準装備により抜群の洗浄力を発揮します。

洗浄に最適な温度帯への加温が可能です。

洗浄時間が60分まで設定できますので、再洗浄のために何度もボタンを押す必要はありません。

デジタルタイマーの採用により、見やすく正確な時間設定が可能です。

残り時間は、減算式で表示しますので一目でわかります。


洗浄が終わるとブザーで終了をお知らせします。

メモリー機能により1度設定した”温度”および”洗浄時間”は、メインスイッチをOFFにしても記憶されています。

排水バルブは側面に配置してあるため、背面・正面どちら側にも排水できます。

※槽内寸法は上部寸法です。槽はテーパーになっていますので下部寸法は小さくなります。

### 代替品

|  |   |
|--|---|
|  | <p><b>品番</b> EA115HD-9B<br/><b>コメント</b> 変更点:消費電力、材質、付属品</p> |
|--|---|

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.