品番: EA115HG-2

品名: 0.6L 超音波洗浄機



販売価格	<b>55,000円</b> (税抜)/ 60,500円(税込)				
カタログ価 格	55,000円(税抜)/60,500円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/12/20 00:09現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログ ページ	0616ページ				









## モデルチェンジ内容 24/11/15 旧:ロゴ有、新:ロゴ無(9025 No.55,56)

## 仕様

メーカー	エスエヌディ	型番	US-610
洗浄槽容量	0.6L	電源	AC100V (50/60Hz)·110W
洗浄槽サイズ	149(W)×82(D)×65(H)mm	発振周波数	44kHz、他励発振
タイマー設定範囲	最大30分(1分刻みで設定)	材質	洗浄槽:SUS304 本体:ABS樹脂
本体サイズ	198(W)×155(D)×127(H)mm	ヒーター容量	70W
重量	1kg	消費電力	110W
機能	加温	安全機能	過電流保護、ヒータ温度過昇防止、発振回路温度過昇防止

精密部品、理化学器具、治工具等の脱脂洗浄に最適です。

洗浄力を高めるヒーター付

タイマー付

洗浄時間のデジタル表示

洗浄時間のメモリー機能

電気用品安全法(第三者認証品、PSEマーク表示)

※洗浄槽サイズは上部寸法です。槽はテーパーになっていますので下部寸法は小さくなります。

※防水構造及び防爆構造ではありません。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.