品番: EA115HH-2

品名: 2.6L 超音波洗浄機



販売価格	140,000円(税抜)/154,000円(税込)				
カタログ価格	140,000円(税抜)/154,000円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/10 19:37現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0616ページ				













## **モデルチェンジ内容** 24/11/18 旧:ecosonicロゴなし、新:ecosonicロゴあり(9025 No.55,56)

## 仕様

メーカー	エスエヌディ	型番	US-802
槽容量	2.6L	槽外寸法(幅×奥行×高 さ)	319×217×194mm
槽内寸法(幅×奥行×高 さ)	237×137×100mm	本体重量	4kg
ヒーター容量	80W	電源	AC100V(50/60Hz)
発振周波数	44kHz、PZT、他励発振	タイマー設定範囲	最大3時間(1~60分:1分刻み、2~3 時間:1時間刻み)
材質	洗浄槽:SUS304、本体:アルミニウム、 操作パネル・取手:PP樹脂、コーナー: ABS樹脂	付属品	スノコ(SUS304)、上フタ(PET樹脂)、脱 着式コード
消費電力	160W	給水方式	洗浄槽上部からの手動給水
排水方式	洗浄槽上部からの手動傾斜排水	動作モード	標準洗浄/ソフト洗浄
機能	加温、出力点検、洗浄動作モード変更、 各種警告表示	ヒーター温度設定範囲	20℃~50℃(1℃刻みで設定可能、※ 冷却能力なし)
電波法型式指定番号	総務省指定番号:第BU-18007号		

最大3時間の洗浄タイマー

洗浄モード機能(標準洗浄、ソフト洗浄)

超音波出力の点検機能

ヒーター異常時の警告機能

※槽内寸法は上部寸法です。槽はテーパーになっていますので下部寸法は小さくなります。

※本体は防水構造及び防爆構造ではありません。

## 代替品



**品番** EA115HG-2

コメント 変更点:容量、サイズなど

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.