


品番 : EA115HK-11A

品名 : 2.0L 脱脂洗浄剤・アルカリ性(超音波洗浄機用)



販売価格	6,700円(税抜) / 7,370円(税込)		
カタログ価格	6,700円(税抜) / 7,370円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/19 23:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0616ページ		



アルカリ性



仕様

メーカー	エスエヌディ	型番	USC-902
内容量	2L	pH	8.4~9.4
主成分	非イオン系界面活性剤	形状	乳白色液体
使用濃度	3~10%	液温	常温~50℃
臭い	ほとんどなし	比重	1.02~1.05(代表値)
PRTR法	第1種No.408ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテルを12%含有		

アルカリ性

金属加工後の脱脂洗浄、ガラス器具やプラスチックに付着した塵埃洗浄に。

メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄に。

毒性や危険性が少なく、引火点もないで安全性が高い。

メチレンクロライド、トリクロロエチレン、パークロロエチレンなどのベーパー洗浄と、ほぼ同等の脱脂力を発揮する。

希釈して使用できるので、洗浄液のコストが安価である。

使用条件

- ・洗浄条件に応じて、3%~10%の濃度になるよう水で希釈する。
- ・液温は、常温~50℃の範囲で使用する。
- ・洗浄後は、十分水洗い(すすぎ洗浄)を行う。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.