

品番：EA115HK-32A

品名：4.0L 剥離洗浄剤・中性(超音波洗浄機用)



販売価格	15,600円(税抜) / 17,160円(税込)		
カタログ価格	15,600円(税抜) / 17,160円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/27 10:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0606ページ		



中性

仕様

メーカー	エスエヌディ	型番	USC-T04
商品名	US-CLEAN	内容量	4L
pH	6.5~8.9	主成分	非イオン系界面活性剤
形状	半透明~乳白色液体	使用濃度	5~20%
液温	常温~40℃	比重	1.02~1.05(代表値)
化学物質審査規制法	ブチルセロソルブ	労働安全衛生法	ブチルセロソルブ

中性

金属やガラス等に付着した塗料や油性マジックのインキ除去に。

金属、ガラス、プラスチック等に付着した油汚れ、湯垢の洗浄、シールやテープ等の粘着物の除去に。

溶剤と比べて、危険性が少なく、引火点もないので安全性が高い。

水で希釈して使用するので、洗浄液のコストが安価

環境ホルモン物質未含有

無リン

使用条件

- ・用途に応じて、5%~20%濃度になるよう水で希釈して使用する。
- ・温度は、常温~40℃の範囲で使用する。

・洗浄後は十分、すすぎ洗いをを行う。

代替品



品番 EA115HK-31A

コメント 2.0L

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.