

品番：EA115JF-1A

品名：3.7kW 高圧洗浄機(エンジン付)



販売価格	314,000円(税抜)／345,400円(税込)		
カタログ価格	314,000円(税抜)／345,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/14 14:01現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



こちら商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー	スーパー工業	型番	SER-2010-5
<ポンプ> ・吐出水量:20L/min ・吐出圧力:10MPa(102kgf/cm²)			
<エンジン> ・動力:空冷4サイクル傾斜形OHVガソリンエンジン ・総排気量:196cc ・エンジン出力: (定格)3.7kW(5.0PS)/1,800min-1 (最大)4.1kW(5.5PS)/1,800min-1 ・始動方式:リコイルスタータ式 ・使用燃料:無鉛レギュラーガソリン ・燃料タンク容量:3.1L			
重量	40.2kg	サイズ	510×530×555mm
付属品	洗浄ガン、ノズル、吸込ホース3m、 高圧ホース20m、余水ホース3m、 ストレーナー		
コンパクトで軽量設計			

三連プランジャー式高圧ポンプ・大型ラインストレーナー等、ハードユースに求められる高耐久仕様
2段積み対応フレーム・1点吊りフック・自動エア抜き・ブレーキ付大型車輪等、現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデル
建設機械の洗浄・解体現場の粉塵抑え
家屋やビルの外壁洗浄
農機具・船底の洗浄・塗装剥離に

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.