

品番 : EA115JS-96

品名 : 3/8"×20m 逆噴射ノズル付ハイフロークリーニング



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 49,400円(税抜)／54,340円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 49,400円(税抜)／54,340円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2025/12/16 19:11現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2497ページ                      |      |   |



## 仕様

|        |                            |      |           |
|--------|----------------------------|------|-----------|
| メーカー   | スーパー工業                     | 型番   | 04000094B |
| ホースサイズ | 内径:9.5mm(3/8")<br>外径:15mm  | ホース長 | 20m       |
| 適応パイプ径 | 50A～100A以下(最小曲げ半径<br>R100) | 耐圧   | 16MPa以下   |
| 適用水温   | 常温                         |      |           |

逆噴射ノズル付き

ノズルから後方にジェット水流を噴射し、洗浄します。

ノズルの先端から斜め後方に噴射します。

ホースを後ろに引っ張ることで、汚れや泥をかき出します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.