品番: EA115JS-98

品名:1/8"x20m スズランノズル付パイプクリーニングキット



販売価格	<b>129,300円</b> (税抜)/142,230円(税込)				
カタログ価 格	129,300円(税抜)/142,230円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/12/14 22:06現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	2497ページ				









## 仕様

メーカー	スーパー工業	型番	04000097
ホースサイズ	内径:3.6mm 外径:8.3mm(1/8")	ホース長	20m
適応パイプ径	75A以下(最小曲げ半径R40)	耐圧	21MPa以下
使用温度	90℃以下		

スズランノズル付き

ホース先端のスズランノズルが逆噴射し、パイプ(管)内を洗浄できます。

管径75Aタイプ曲がりの多いパイプ(管)洗浄に最適!

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.