

品番：EA115KA-10A

品名：[家庭用]フレキシブルノズル



販売価格	8,800円(税抜) / 9,680円(税込)		
カタログ価格	8,800円(税抜) / 9,680円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/05/11 02:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2434ページ		



仕様

メーカー	ケルヒージャパン(KARCHER)	型番	2.643-254.0
サイズ(長さ×幅×高さ)	166×42×63mm	重量	144g

180°角度可変タイプ

ノズルの向きを360°自由に変えることができますので、洗いにくい場所も楽に洗浄できます。

長さが短いので、狭い場所での洗浄にも最適です。

(360°回転)

ノズルの向きを360°自由に変えることができます。タイヤハウスや車のルーフなど、これまで洗いにくかった場所も楽に洗浄できます。

(コンパクト)

直角に曲げると幅9cmとなるので、エアコン室外機の裏など、狭い場所での洗浄にも最適です。

(水圧調整)

ノズル先端部を回すことで、圧力の調整が可能です。洗浄物に合わせてその場で簡単に圧力調整ができるので、効率よく作業が出来ます。また、洗浄剤を噴射することも可能です。

(時短効果)

スプレーランスを取り変える必要がありません。

【ご注意】

- ・本商品をお使いの際は、圧力の反動にご注意ください。
- ・エンジンタイプの高圧洗浄機には使用できません。
- ・延長ランス1本のみ使用可能です。
- ・延長ランス2本、延長パイプ1.7mの先には使用できません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.