

品番：EA115KA-16

品名：300ml [家庭用]フォームノズル



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,200円(税抜) / 3,520円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,200円(税抜) / 3,520円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/29 10:49現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0048ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| メーカー | ケルヒージャパン(KARCHER) | 型番 | 2.643-150.0 |
| 用途 | 車、サンルーム、バイクや自転車、パティオ(木製、石製)、シャッターやブラインド、通路、道路、壁やガーデンフェンス、トレーラーなどの洗浄、清掃に | 材質 | ポリエチレン |
| タンク容量 | 300ml | タンクサイズ | 80×85×68(H)mm |
| ノズルサイズ | φ23×200(L)mm | 重量 | 180g |
| 使用方法 | ・トリガーガンにノズルの代わりに取り付けて使用します。 ・低圧のみでの噴射です。 | 注意 | ・塩素系洗剤や農業はご使用いただけません。 ・2010年以前に販売されたトリガーガンに接続する場合には、アダプターが必要な場合があります。 |

高圧洗浄機のトリガーガンに取付ると、洗浄剤を泡状にして噴射します。

EA115KA-55A、-59、(旧)EA115KA-51、-56、57などの洗剤を入れてお使い下さい。

内容量が分かりやすい半透明の洗剤容器

しっかりとした泡を塗布できるので、いろいろな表面を簡単に洗浄できます。

代替品

| | |
|----|-------------|
| 品番 | EA115KA-16A |
|----|-------------|



コメント 変更点:サイズ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.