

品番：EA115KA-16A

品名：300ml [家庭用]フォームノズル



販売価格	2,820円(税抜) / 3,102円(税込)		
カタログ価格	2,820円(税抜) / 3,102円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/11 02:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2433ページ		



家庭用

仕様

メーカー	ケルヒージャパン(KARCHER)	型番	2.645-383.0
用途	自動車、ガラスの温室、バイクやスクーター、テラス、ブラインド／ローラーシャッター、小道(庭)、玄関、車道、フェンスやブロック塀、キャンピングカーなどの清掃に	材質	ポリエチレン
タンク容量	300ml	タンクサイズ	93(W)×70(D)×70(H)mm
ノズルサイズ	φ28×115(L)mm	重量	100g
適用型番	ケルヒヤー家庭用高圧洗浄機全般(KHBシリーズ、OCシリーズ等は使用不可)	注意	2010年以前に販売されたトリガーガンに接続する場合には、アダプターが必要な場合があります。

高圧洗浄機のトリガーガンに取付ると、洗浄剤を泡状にして噴射します。

しっかりとした泡を塗布できるので、いろいろな表面を簡単に洗浄できます。

内容量が分かりやすい半透明の洗剤容器

EA115KA-55A、-59などの洗剤を入れてお使い下さい。

中性・アルカリ性・酸性の洗浄剤をご使用いただけます。

※塩素系洗剤や農薬はご使用いただけません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.