

品番：EA115KA-23

品名：500mm [家庭用]延長ランス



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,670円(税抜) / 5,137円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,670円(税抜) / 5,137円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/05/11 02:38現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2434ページ | | |



仕様

| | | | |
|------------------------------------|-------------------|------|-------------|
| メーカー | ケルヒージャパン(KARCHER) | 型番 | 2.643-240.0 |
| 最大圧力 | 16Mpa | 最高温度 | 40℃ |
| ノズル延長サイズ | 40cm | 全長 | 500mm |
| 高圧洗浄機用 | | | |
| わずかに高圧水が届かない場所の清掃に、ノズルを40cm延長できます。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.