

品番 : EA115KA-26A

品名 : 7.5m 延長高压ホース



販売価格	6,480円(税抜) / 7,128円(税込)		
カタログ価格	6,480円(税抜) / 7,128円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/04 11:41現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	ケルヒージャパン(KARCHER)	型番	2.643-879.0
全長	7.5m	耐圧	16MPa
ホースサイズ	内径6mm、外径13mm	使用可能温度	0~40℃

EA115KM-2D、-100B、-110Bに適合します。

次の機種には接続できません。

EA115KR-10、EA115KR-1A(K 2.400)、

EA115KM-25・-26(K 2.900 サイレント)、EA115KM-25A・-26A(K3サイレント)、

EA115KM-5A・-6A(K 3.200)、

EA115KB-50A・-60A(K 3.490)、

EA115KL-50・-60(K 4.00)、

EA115KL-50A・-60A(K 4.900 サイレント)、EA115KL-50B、-60B(K4サイレントホーム)

EA115KP-1A・-2A(K 5.600)、

EA115KP-5B・-6B(K 5.900 サイレント)、EA115KP-5C・-6C(K5サイレントカー&ホーム)

EA115KM-35・-36(ベランダクリーナー)、EA115KM-35A・-36A(K3サイレントベランダ)

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.