品番: EA115KA-3C

品名: φ156mm [家庭用]回転ブラシ



販売価格	9,740円(税抜)/10,714円(税込)				
カタログ価 格	9,740円(税抜)/10,714円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/08 05:08現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	2494ページ				







## 仕様

メーカー	ケルヒャージャパン(KARCHER)	型番	2.644-287.0
サイズ	156(W)×137(D)×305(H)mm	ブラシ径	約φ156mm
重量	0.4kg	注意事項	※回転ブラシのフレームに一体化した ブラシ付きです。細かい傷が付く可能 性があります、色の濃い車のボディの 洗浄には使用しないでください ※高圧洗浄機 K 2 ~ K 5 専用です。モバイル高圧洗浄機 KHB シリーズには使用できません

カー&バイクアッタチメント標準装備

車やバイクの洗浄に最適です。

しっかりした回転力でブラシがまわり、効果的かつ徹底した洗浄を実現します。

透明なカバーなので、洗浄の様子を確認しながらより快適に洗浄できます。

中央のマイクロファイバー素材のブラシ部分(アタッチメント)の交換は、レバーを押すだけで、素早く簡単に汚れに触れることなく外せます。

マイクロファイバー素材部分は面ファスナー式で簡単取り外せ、洗濯機で洗うことができます(最大60℃)。

洗浄剤を塗布しながらこすり洗いもできます(\*高圧洗浄機本体に洗浄剤プラグイン、洗浄剤タンク、洗浄剤吸引ホースなどの機能がある機種のみ)。

柔らかいマイクロファイバー素材なので、車やバイクの洗浄に最適です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.