

品番：EA115KA-60B

品名：φ15mmx3m [家庭用]水道ホースセット



販売価格	3,600円(税抜) / 3,960円(税込)		
カタログ価格	3,600円(税抜) / 3,960円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/11 02:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



家庭用

#### 仕様

メーカー	ケルヒージャパン(KARCHER)	型番	2.645-398.0
全長	3m	内径	φ15mm
付属品	蛇口アダプター×1個 逆止弁付きマルチコネクター×1個 マルチコネクター(逆止弁なし)×1個	ホース径	5/8" (φ15mm)
重量	505g	適合機種	EA115KL-50D EA115KL-60D EA115KM-35D EA115KM-36D EA115KM-7 EA115KP-5F EA115KP-6F EA115KR-1D EA115KR-1E EA115KR-2 EA115KR-21 EA115KR-3
メーカー適合商品	K 1 K 1 X K 2 K 2 Little K 2 Little Plus K 2 Little Premium K 2 Upright K 2 サイレント		

K 2 サイレント 洗車セット(ボックス付き)  
K 2 サイレント 自吸水道兼用セット(ボックス付き)  
K 2 バッテリーセット  
K 3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)  
K 3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)  
K 3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)  
K 3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)  
K 3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)  
K 3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)  
K 4 H 直営店専用?50Hz  
K 4 H 直営店専用?60Hz  
K 4 プレミアム サイレント ホーム(東日本/50Hz地域用)  
K 4 プレミアム サイレント ホーム(西日本/60Hz地域用)  
K 4 プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)  
K 4 プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)  
K 5 プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)  
K 5 プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)  
K MINI  
K MINI 自吸水道兼用セット(ボックス付き)

蛇口アダプターは屋外の丸型蛇口(横水栓、万能水栓、自在水栓/蛇口径約14~17mm)に適合します。

高圧洗浄機用の水道ホースとして、または散水用として使用できます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.