

品番：EA115KA-61A

品名：3.7m [家庭用]延長パイプ(高圧洗浄機用)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 32,500円(税抜) / 35,750円(税込) | | |
| カタログ価格 | 32,500円(税抜) / 35,750円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/05/11 02:42現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2434ページ | | |



仕様

| | | | |
|------------------------------------|-------------------------|----|-------------|
| メーカー | ケルヒージャパン(KARCHER) | 型番 | 2.644-248.0 |
| サイズ | 3780(L)×120(W)×233(H)mm | 重量 | 2.8kg |
| 標準ノズルでは届かない高所をラクに高圧洗浄できるアクセサリー | | | |
| 1.2m～3.7mまで延長でき、180°の範囲で角度調節も可能です。 | | | |
| 外壁、高所だけでなく、カーポートの洗浄などにも便利です。 | | | |
| トリガーガンやノズルの着脱も簡単にできます。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.