

品番：EA115KA-65A

品名：450mm [家庭用]サイクロンジェットノズル



販売価格	12,300円(税抜) / 13,530円(税込)		
カタログ価格	12,300円(税抜) / 13,530円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/29 10:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2433ページ		



仕様

メーカー	ケルヒージャパン(KARCHER)	型番	4.764-350.3
用途	コンクリートの苔や外壁などの頑固な汚れ	サイズ	450×41×41mm
重量	150g	材質	PA
ブーストモード 高圧の水を回転させながら噴射します。			
※車の塗装面や強度の弱い部分には使用しないでください。 洗浄対象物が破損する場合があります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.