品番: EA115KA-6A

品名:7.5m [家庭用]パイプクリーニングホース(40-200mm用)



| 販売価格        | <b>10,500円</b> (税抜)/11,550円(税込)     |      |   |  |
|-------------|-------------------------------------|------|---|--|
| カタログ価格      | 10,500円(税抜)/11,550円(税込)             |      |   |  |
| 在庫数         | 最新在庫: <b>0</b> (2025/11/08 05:09現在) |      |   |  |
| 商品入数        | 1                                   | 販売単位 | 本 |  |
| カタログ<br>ページ | 2493ページ                             |      |   |  |



## 仕様

| メーカー | ケルヒャージャパン(KARCHER) | 型番 | 2.643-880.0 |
|------|--------------------|----|-------------|
| サイズ  | 250×250×60mm       | 耐圧 | 16MPa       |
| 耐熱   | 40℃                | 全長 | 7.5m        |
| 重量   | 0.7kg              |    |             |

家庭用洗浄機用トリガーガンに取付使用。

屋外の配管洗浄に便利。

特殊な短い真鍮ノズル

内径40mm~200mmの配管洗浄用

先端ノズルの4箇所の孔から高圧水が逆噴射し、

配管に沿って進み詰まりを解消します。

曲がり角度90°以内で2箇所までの配管に対応。

但し、曲がりがきついシンク下などのS字管での利用はできません。

70mm以下のカーブの配管にはご使用頂けません。

| 用途パイプ、雨どい、排水溝の清掃 |
|------------------|
|------------------|

## 代替品



**品番** EA115KA-6B

コメント 変更点:メーカー型番

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.