品番: EA115KL-15

品名:6m [家庭用]交換用高圧ホース



| 販売価格 | 8,000円(税抜)/8,800円(税込) | | | | |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 8,000円(税抜)/8,800円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2025/11/08 11:41現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | | |
| カタログページ | 2492ページ | | | | |









仕様

| メーカー | ケルヒャージャパン(KARCHER) | 型番 | 6.396-725.3 |
|------|----------------------|------|-------------|
| 長さ | 6m | 重量 | 363g |
| 材質 | 両端:プラスチック製 ホース:PU | 最大圧力 | 13.5MPa |
| 温度 | 40℃まで | | |

クイック接続システム (トリガーガンおよび装置) を備えたクラス K2、K3、および KHD4のケルヒャーホーム&ガーデン高圧洗浄機用の高圧ホースです。

組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.