

品番 : EA115KL-50C

品名 : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(静音タイプ / 50Hz)



販売価格	50,000円(税抜) / 55,000円(税込)		
カタログ価格	50,000円(税抜) / 55,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/18 20:11現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	ケルヒージャパン(KARCHER)	型番	1.601-842.0
商品名	K4サイレントホームキット		
水冷静音モーター搭載タイプ			
クイックカップリング仕様			
電源	100V単相50Hz	モーター出力	1.35kW
最大吐出水量	400L/h	最大吐出圧力	11MPa
消費電力	1,350W	サイズ	427(W)×349(D)×867(H)mm
電源コード	5m	重量	14.4kg
定格使用時間	最大1時間	防水性能	IPX5
付属品	テラスクリーナー、 ユニバーサルクリーナー、 トリガーガン、 バリオスプレーランス、 サイクロンジェットノズル、 高圧ホース10m、 フィルター(本体内部取付)、 本体側カップリング		
水道ホースは付属していません			

用途・清掃場所	自転車、ガーデン家具、小型車、 フェンス、ブロック塀、玄関、 カーポート、 バルコニーやベランダ、 窓や網戸、浴室	
3年保証の条件として、購入後1ヵ月以内にユーザー登録が必要		

代替品

	<p><b>品番</b> EA115KL-50D</p> <p><b>コメント</b> 仕様をご確認ください。</p>
--	---

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.