

品番：EA115KM-110B

品名：高圧洗浄機(延長ホース・ケース付)



販売価格	26,200円(税抜) / 28,820円(税込)		
カタログ価格	26,200円(税抜) / 28,820円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/16 23:46現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ			



カタログ訂正 19/10/07 サイズ、誤→443×175×251(H)mm、正→ 462×171×243(H)mm

ESCOオリジナルセット!

付属の延長コードを使用して最大12.5mの高圧ホース延長が可能

仕様

メーカー	ケルヒージャパン(KARCHER)	電源	100V(50/60Hz)
消費電力	1,000W	モーター出力	1.0kW
最大吐出水量	330L/h	最大吐出圧力	8MPa
定格使用時間	最大1時間	サイズ	本体:462×171×243(H)mm ケース:538×359×347(H)mm
ケース容量	38L	本体重量	3.9kg
電源コード長さ	5m	防水性能	IPX5
付属品	トリガーガン、バリオスプレーランス、 高圧ホース5m+延長高圧ホース7.5 m、 洗浄剤タンク、フィルター(本体内部取 付)、本体側カップリング、 耐圧糸入りカットホース、蛇口口金、 ホースカブラー、収納ケース	用途・清掃場所	自転車、小型車、窓や網戸

二重絶縁

水道ホースは付属していません

女性にも扱いやすい軽量&コンパクトタイプ

付属のケースは高衝撃性コポリマーを使用。

フタ、本体とも強度抜群なので、作業時の踏み台としても使用できます。両開き可能、施錠可能、大型ハンドル付で使いやすさ抜群です。

ESCOオリジナルセット!

付属の延長コードを使用して最大12.5mの高圧ホース延長が可能

付属のケースは踏み台として使用できます

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.