


品番 : EA115KR-1E

品名 : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 30,400円(税抜)／33,440円(税込) | | |
| カタログ価格 | 30,400円(税抜)／33,440円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/02/07 22:16現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 2432ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------|------------------------|----------|---|
| メーカー | ケルヒャージャパン(KARCHER) | 型番 | 1.602-517.0 |
| 商品名 | K2 Upright | 電源 | 100V(50/60Hz共用) |
| 吐出水量(最大) | 390L/h | 吐出水圧(最大) | 9MPa |
| モーター出力 | 1.25kw | 重量 | 4.92kg |
| サイズ | 242(W)×285(D)×790(H)mm | 付属品 | トリガーガン、高圧ホース8m、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、本体側カップリング、フィルター(本体内部取り付け済) |
| 定格使用時間 | 最大1時間 | 電源コード長さ | 5m |
| 防水性能 | IPX5 | 用途・清掃場所 | 自転車、小型車、窓や網戸 |

キャリー用のハンドルとタイヤがついて持ち運びが楽なタテ型の家庭用高圧洗浄機です。

持ちやすいハンドルと移動に便利なタイヤ付きなので、楽に移動ができます。

庭の小道などの悪路でも安定して移動できます。操作は簡単。

バリオスプレーランスとサイクロンジェットノズルの2種類のノズルが付属されているので、どんな汚れも効果的に落とせます。

<2種類の標準装備ノズル>

バリオスプレーランス:圧力の調節ができるので、網戸や洗車などいろいろな場所の洗浄に適しています。

洗浄水が広角に出るので、広い面も効率的に掃除ができます。

サイクロンジェットノズル:高圧の水を回転させながら噴射するので、外壁などの頑固な汚れも落とせます。

ノズルは製品前面に収納できるので、アクセサリーも一緒に保管することができます。

サイクロンジェットノズルは洗車で使わないでください、塗装が剥がれることがあります。

洗浄力が強力なので、古い外壁などは見えない場所でテスト洗浄してから使ってください。

軽量・コンパクト設計なので、女性でもラクラク持ち運びが可能です。

高圧ホース、電源ケーブル、トリガーガン、ノズルをスッキリと省スペースで収納できます。

高圧ホースは接続しやすく、本体やトリガーガンからの取り付け・取り外しが簡単にできます。時間も手間もかかりません。

洗浄剤散布(洗剤吸引機能)

※洗浄剤は別売りです。

二重絶縁

クイックカップリング仕様

水道ホースは付属していません

組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.