

品番 : EA115KR-22

品名 : AC100V[家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz・超小型)



販売価格	44,900円(税抜) / 49,390円(税込)		
カタログ価格	44,900円(税抜) / 49,390円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/29 11:57現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	2432ページ		



仕様

メーカー	ケルヒージャパン(KARCHER)	型番	ESCOオリジナルセット
商品名	K MINI※ESCOオリジナルセット	電源	100V(50Hz/60Hz)
消費電力	1000W	モーター出力	1.0kW
吐出水量(最大)	330L/h	吐出圧力(最大)	9MPa
定格使用時間	最大1時間	本体サイズ	233(W)×280(L)×295(H)mm
本体重量	3.9kg	コード長	約5m
防水性能	IPX5	給水温度	最大40℃
付属品	ショートトリガーガン、ショート延長ランス、ショートバリオスプレーランス、プレミアムフレックス高圧ホース5m、本体側カップリング、取扱説明書、フレキシブルノズル、水道ホースセット		

ケルヒャー K MINIに水道ホースセットなどを付けたエスコオリジナル商品です。
水道ホースが付属しているので、すぐに使用できます。

コンパクトさと扱いやすさという2つの機能を一緒に持つコンパクトな高圧洗浄機です。

ショートガンモデルであり、ベランダなど狭い場所でも使いやすい。

洗浄したい場所への持ち運びはもちろん、使い終わったあとに収納するときも省スペースです。

トリガーガンやノズル、高圧ホースなどの付属品は本体背面にまとめて収納できるので、後片付けや収納がスムーズです。

電源コードをすっきり収納

電源ケーブルの片付けが簡単です。(電源ケーブルは本体に巻きつけ、電源コードクリップで留めます。)

片手で持ち運びができるうえ、紛失の予防にもなります。

柔らかく扱いやすいプレミアムフレックス高圧ホース

ねじれにくいので高圧ホースの巻き取りが簡単です。弾力性があるので洗浄作業中も楽々。

180°角度可変タイプのフレキシブルノズル

ノズルの向きを360°自由に変えることができるので、洗にくい場所も楽に洗浄できます。

水道ホースに付属している蛇口アダプターは屋外の丸型蛇口(横水栓、万能水栓、自在水栓/蛇口径約14~17mm)に適合します。

二重絶縁

クイックカップリング仕様

組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.