

品番 : EA115KT-12

品名 : AC100V/1500W [家庭用]スチームクリーナー



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 33,000円(税抜) / 36,300円(税込) | | |
| カタログ価格 | 33,000円(税抜) / 36,300円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/08/03 03:16現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|----------|--|------------|--------------------------|
| メーカー | ケルヒージャパン(KARCHER) | 型番 | 1.513-117.0 |
| 商品名 | SC3 EasyFix | 電源 | 100V(50Hz/60Hz) |
| 消費電力 | 1500W | タンク容量 | 1.0L |
| スチーム圧力 | 最大0.35Mpa | スチーム連続噴射時間 | 約30分(1回の給水で連続噴射できる時間) |
| ヒートアップ時間 | 30秒(水温20℃の場合) | 使用時間 | 2時間(給水により連続使用時間は異なります。) |
| サイズ | 360(L)×236(W)×253(H)mm | 重量 | 3.1kg(本体のみ) |
| 付属品 | ハンドブラシ、ノズルヘッド、ブラシ、イー ジーフィックス用マイクロファイバークロ ス、ハンドブラシ用マイクロファイバーカ バー、スケール除去用カートリッジ、 ホース一体型ヘッド2m、フロアノズル、 イージーフィックス、延長パイプ(0.5m) ×2本 | 清掃面積 | 75㎡(給水タンク満水で清掃できる面 積) |
| コード長 | 4m | 噴射スチーム温度 | 約100℃ |

バクテリア、ウイルス99.99%除菌

気づいた汚れをすぐにお掃除

水を継ぎ足せるタンク、ランプで休止タイミングをお知らせ

| |
|---|
| ボイラーの冷却を待つ時間(1～4時間)が不要です。 |
| スケール除去カートリッジを定期的に交換するだけ、スケールがマシン内部に蓄積しません。 |
| スケール除去剤による煩わしいメンテナンスが不要になります。 |
| タンクより水を管に引き込み、管を通った水を温めて蒸気を発生させるフローヒーター式スチームクリーナー |

代替品

| | |
|---|--|
|  | <p>品番 EA115KT-12A</p> <p>コメント 変更点:本体色、加ス、加パ^o-など</p> |
|---|--|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.