

品番 : EA115KV-1

品名 : AC100V/1500W [家庭用]スチームモップ



販売価格	22,300円(税抜)／24,530円(税込)		
カタログ価格	22,300円(税抜)／24,530円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 02:33現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	ケルヒャージャパン (KARCHER)	型番	1.513-349.0
商品名	SC Upright	用途	フローリング、ラミネート、コルク、石、リノリウム、PVC製の床、キッチン、浴室、トイレなど家中の床などに
電源	AC100V(50/60Hz)	サイズ	243×168×1185(H)mm
電源コード長さ	5m	タンク容量	0.4L
重量	2.5kg	清掃面積	約50m ²
消費電力	1500W	噴射スチーム温度	約100°C
スチーム連続噴射時間	約10分	定格使用時間	2時間
ヒートアップタイム	約40秒	付属品	マイクロファイバークロス×1枚、スケル除去カートリッジ
防水性能	IPX4		

リビングなどの広い面だけでなく、家具の下や隙間もスイスイお掃除できます。

床がサラサラ

約100°Cの高温スチームで汚れを浮かせて落とすので、掃除機やフローリングワイパーでは取り切れない床の汚れをしっかり拭き取ります。

トイレの狭い隙間にもノズルが入るので、家の床をしっかりキレイにします。

クロスがフロアノズルより一回り大きいサイズなので、壁際の隅や部屋の角まで届き、拭き残しがありません。

面ファスナーで、交換もワンタッチ。

本体を左右に倒すと、フロアノズルが約6cmの家具下まで入り込み、ベッドやソファの下など手が届きづらい場所もディープクリーニングできます。

安定したパワフルスチームでバクテリアやカビ・ウイルスを99.99%除菌・除去*します。水だけで除菌できるので、洗剤やアルコールがお子様やペットの口に入る心配がなくなります。

ゆっくり念入りにスチームすることで、より除菌効果が上がります。

別売のグラインダー(EA115KS-47)をフロアノズルにセットするだけで、クロスがよれたり引っかかったりすることなく、簡単にカーペット掃除ができます。

動かしやすいコンパクトなノズルで、家の床を隅から隅までラクラクお掃除。

スマートデザイン

軽量化を図り、本体を出来るだけスリムにしました。

スタイリッシュなデザインは、部屋の隅に立てかけてもインテリアを損なわず、気になるときに取り出してサッと床掃除ができます。

組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。

代替品

	<p>品番 EA115KV-1A</p> <p>コメント 変更点:本体色、装備品デザイン</p>
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.