

品名：[家庭用] マルチクリーナー(充電式)



販売価格	26,400円(税抜)／ 29,040円(税込)		
カタログ価格	26,400円(税抜)／29,040円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/11/09 11:37現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2493ページ		



メーカー	ケルヒージャパン (KARCHER)	型番	1.599-302.0
商品名	OC 3 Foldable	電源	6Vリチウムイオンバッテリー(2.0Ah)
吐出水量(最大)	2L/min	吐出圧力(最大)	0.5MPa
本体サイズ	タンク折りたたみ時の高さ:298(W)×305(D)×108(H)mm タンク展開時の高さ:298(W)×305(D)×271(H)mm	重量	2.2kg
給水タンク容量	8L	充電アダプター	5V/2A
充電時間	約150分	連続使用時間	約15分(満充電時)
使用環境温度	0℃～40℃	防水性能	IPX4
音圧レベル	64dB	ホース長	1.8m
材質	PP	付属品	トリガーガン、フレックスホース、フラットジェットノズル、充電アダプター、充電用USBケーブル(充電アダプター側:タイプA、本体側:タイプCトリガーガン・フレックスホース・フラットジェットノズル)

コンパクトで持ち運び可能な、バッテリータイプの洗浄機です。 給水タンク一体型なので、電源や水源を気にせず色々な場所・シーンで使用できます。
アウトドアやビーチ、ペットやお墓掃除などの屋外はもちろん、家周りの窓や網戸、ベランダやキッチンの排水溝、浴室やエアコンのフィルターなど、今まではこすって落としていた、泥や花粉、ほこりやヌメリ汚れなどの洗浄に最適です。
低圧でもやさしく効率的に洗浄 フラットジェット付き標準ノズルは、届きにくい場所も確実かつ正確に洗浄します。
リチウムイオンバッテリー内蔵だから、キャンプ場やビーチなど電源のない外出先などでも使用できます。
バッテリー駆動時間が長く、繰り返し充電して使用可能 バッテリーの充電時期を LED 表示でお知らせします。 本体のUSBタイプCの充電用差込口は、車内やモバイルバッテリーなど外出先でも自由に充電可能。
給水の際、本体ごと持ち運ぶ必要がありません。 家の水道からも簡単に給水できます。
給水タンクに水を入れておけば水道のない場所でも使用できます。
水を入れてスイッチを押してトリガーガン握るだけで洗浄開始 面倒な準備は不要です。
40℃までのお湯が使用可能 柔らかくして汚れを落としやすくするお湯も使用でき、ビーチや緊急時の簡易シャワーとしても便利です。
保管時や移動に便利な折りたたみ式です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.