

品番 : EA115LJ-50A

品名 : AC100V/0.9kW 温水高压洗浄器(50HZ)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 386,000円(税抜) / 424,600円(税込) | | |
| カタログ価格 | 386,000円(税抜) / 424,600円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2024/05/21 17:01現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | | | |



チャーター便の商品につき、納期はエスコへお問合せください。

この商品は車上渡し品です。

仕様

| | | | |
|----------|------------------------|---------|---|
| メーカー | ケルヒージャパン(KARCHER) | 型番 | 1.064-904.0 |
| 商品名 | HDS4/7U | 電源 | 100V単相・50Hz |
| 吐出圧力 | 7.0MPa | 吐出水量 | 400L/h |
| モーター入力 | 1.4kW | モーター出力 | 0.9kW |
| ボイラー加熱温度 | 65℃ | 燃料タンク容量 | 6.5L |
| サイズ | 620(L)×620(W)×990(H)mm | 重量 | 68kg |
| 電源コード長 | 5m | 付属品 | 高圧ホース10m、 840mmスプレーランス、 トリガーガン、 ノズルチップ15°パワーノズル、 洗浄剤散布用ノズル、 ノズルチップ固定ホルダー、 水道ホース6m |

デモ対応品

<優れた移動性と収納性>

- ・大きなホイールを採用し、段差の移動も楽に行えます。
- ・縦置き型のためスペースを取りません。

・移動の際は、バンタイプの車で運べます。

<使いやすい設計>

- ・面倒なセッティングが不要の扱いやすい設計です。
- ・100V対応なので、汎用性にも優れます。
- ・本体には電源コードとノズルを収納するホルダーが付いているので、コンパクトに収納できます。

<高品質>

- ・耐久性が求められるシリンダーヘッドは丈夫な真ちゅう製です。
- ・ボディは移動や衝撃に耐えられる頑丈な設計です。
- ・ボイラーはステンレス製のヒートコイル方式を採用し、効率の良い低燃費を実現しました。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.