

品番 : EA115M-1

品名 : AC100V/550W 電動スプレーガン(低飛散タイプ°)



販売価格	14,800円(税抜) / 16,280円(税込)		
カタログ価格	14,800円(税抜) / 16,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/26 18:05現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0157ページ		



#### 仕様

メーカー	アサヒペン	型番	ES-023
用途	屋内外の壁・へい・門扉などの塗装、水の散布	内容量	1200ml
サイズ(W×D×H)	290×140×265mm	重量	1046g
電源	100V 50/60HZ	消費電力	550W
定格時間	30分	ノズルサイズ	φ 1.8mm / φ 1.0mm
最大吐出量	680ml/min φ 1.8mmノズル使用 250ml/min φ 1.0mmノズル使用	適合塗料	水性塗料、油性塗料
電源コード	2.5m		

低飛散タイプの電動スプレーガンです。

一般家庭用の100Vコンセントにプラグを差し込み、トリガーを引くだけで簡単に塗装できます。

ハケ塗りに比べ、広い面積が短時間で塗装可能です。

ハケむらなどができず、きれいに仕上がります。

高い静圧の「プロア式」採用で、一度に多くの塗料を噴霧できます。

塗料吸い上げチューブの向きを変えることで上向き下向きに塗装が可能です。

使用後のお手入れが簡単です。

便利な2種類のノズル付(1.0mm・1.8mm)

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.