品番: EA115M-11

品名: DC12.0V 電動ハンドウォッシャー(充電式)



販売価格	17,600円 (税抜)/19,360円(税込)				
カタログ価 格	17,600円(税抜)/19,360円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/21 10:52現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ					



















仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	[106101]JHW-101 <i>†</i> `\-
	,		· ·
サイズ(W×D×H)mm	247×72×226	重量(g)	900
定格電圧	DC12V	充電時間	約2時間(ACアダプターが5V/3Aの場合)※ACアダプターの出力によって異なります
連続使用時間	約15分 ※満充電、バッテリー初期温度20℃、 噴射角度0°の場合	最大吐出圧力	1.4MPa ※満充電、バッテリー初期温度20℃、 噴射角度0°の場合
最大吐出水量	2.5L/min ※満充電、バッテリー初期温度20℃、 噴射角度0+ の場合	充電入力	DC5V、2A以上推奨
使用温度	5~35℃	材質	ポリプロピレン、ABS樹脂
付属品	5in1ノズル、フォームランス、ホース固定用クリップ、ホース短(約0.2m)、ホース長(約5m)、ホース用フィルター、USB充電ケーブル(約1m)	給水方法	ペットボトル取り付け、またはバケツ

水道・電源不要の充電式ハンディウォッシャー

コンパクトで使い勝手も良く、狭い場所の掃除も楽々

屋内でも手軽に使えて、疲れにくい軽量タイプ

ノズルを回すだけで噴射角度を5通りに切り替えできる

専用タンクに洗剤を入れると泡を噴射可能

便利なUSB Type-C 充電

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.