

品番 : EA115M-11

品名 : DC12.0V 電動ハンドウォッシャー(充電式)



販売価格	17,600円(税抜) / 19,360円(税込)		
カタログ価格	17,600円(税抜) / 19,360円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/26 22:04現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2427ページ		

IRIS OHYAMA 充電式 ハンディウォッシャー JHW-101

IPX4+ 充電式 1.4MPa

連続作業 約9分

吐出5パターン

これ1台でどこでも使える

2通りの給水方法

コードレスで使用可能!

持ち運びも収納もラクラク

付属品

製品仕様

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	JHW-101
定格電圧	DC12V	充電時間	約2時間 (ACアダプターが5V/3Aの場合) ※ACアダプターの出力によって異なります
連続使用時間	約15分 ※満充電、バッテリー初期温度20℃、 噴射角度0°の場合	最大吐出圧力	1.4MPa ※満充電、バッテリー初期温度20℃、 噴射角度0°の場合
最大吐出水量	2.5L/min ※満充電、バッテリー初期温度20℃、 噴射角度0+の場合	充電入力	DC5V、2A以上推奨
使用温度	5~35℃	給水方法	ペットボトル取り付け、またはバケツ
サイズ	247(W)×72(D)×226(H)mm	重量	900g
材質	ポリプロピレン、ABS樹脂	付属品	5in1ノズル、フォームランス、ホース固定用クリップ、ホース短(約0.2m)、 ホース長(約5m)、ホース用フィルター、USB充電ケーブル(約1m)

水道・電源不要の充電式ハンディウォッシャー

コンパクトで使い勝手も良く、狭い場所の掃除も楽々

屋内でも手軽に使えて、疲れにくい軽量タイプ

ノズルを回すだけで噴射角度を5通りに切り替えできる

フォームランス使用は専用タンクに洗剤を入れると泡を噴射可能

便利なUSB Type-C 充電

※ACアダプターは別売です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.