

品番 : EA115MH-26

品名 : 3.0L ハンドスプレー



販売価格	2,460円(税抜) / 2,706円(税込)		
カタログ価格	2,460円(税抜) / 2,706円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2025/12/15 04:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2489ページ 2574ページ		



仕様

容量(L)	3	サイズ(mm)	φ150×360(H)
重量(g)	820	ホース長	1350mm
ノズル長	350mm	ノズル形状	除草剤専用
材質	本体:ポリプロピレン タンク:ポリエチレン 耐圧ホース:軟質ビニール樹脂 ノズルパイプ:グラスファイバー 除草剤専用ノズル:真鍮製クロームメッキ	用途	お庭や空き地、道端の雑草への除草剤散布に

蓄圧(加圧)式スプレー

過剰な圧力を外部に自動的に放送出する安全弁付き

レバーをロックすると連続噴霧ができます。

ノズルパイプは耐久性のあるグラスファイバーを使用しています。

敷地20~30坪に最適

用途に合わせてお選び頂ける入門用モデルです。

ノズルパイプの収納ホルダー付き

軽くてコンパクトで散布中の移動や収納もラクラクです。

マシン油剤、石灰硫黃合剤も使えます。

代替品

	品番 EA115MH-27 コメント 容量:4.0L
--	-------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.