

品番 : EA115MH-27

品名 : 4.0L ハンドスプレー



販売価格	3,330円(税抜) / 3,663円(税込)		
カタログ価格	3,330円(税抜) / 3,663円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2025/12/16 05:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2489ページ 2574ページ		



仕様

容量(L)	4	サイズ(mm)	φ180×360(H)
重量(g)	970	ホース長	1250mm
ノズル長	740mm	ノズル形状	除草剤専用
材質	本体:ポリプロピレン タンク:ポリエチレン 耐圧ホース:軟質ビニール樹脂 ノズルパイプ:グラスファイバー 除草剤専用ノズル:真鍮製クロームメッキ	用途	お庭や空き地、道端の雑草への除草剤散布に
目盛付	500mlごと		

蓄圧(加圧)式スプレー

過剰な圧力を外部に自動的に放送出する安全弁付き

レバーをロックすると連続噴霧ができます

飛散を防ぐ除草剤専用ノズル付ロングノズルパイプで安全散布ができます。

敷地20~30坪に最適

用途に合わせてお選び頂ける入門用モデルです

ノズルパイプの収納ホルダー付き

マシン油剤、石灰硫黃合剤も使えます

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.