

品番：EA115MH-32

品名：1.0L ハンドスプレー(ロングノズル)



販売価格	1,480円(税抜)／1,628円(税込)		
カタログ価格	1,480円(税抜)／1,628円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2025/06/27 18:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2488ページ2574ページ		



仕様

容量(L)	1	サイズ(mm)	420×110×275
重量(g)	349	材質	本体:ポリプロピレン 容器:ポリエチレン ノズル:真鍮製クロームメッキ ロングロータリーノズル:グラスファイバー、ポリプロピレン
ノズル長	約280mm	吐出量	約3.5ml (1回当たり)
加圧式スプレー			
蓄圧(加圧)式の振り子ホース付なのでどんな角度からでもスプレー可能です。			
レバーロック機能付きで連続噴霧可能です。			
最後まで残さず使いやすい便利な振り子ホース採用します。			
ノズルを回すと霧の広がり自由に調節できます。			
強化プラスチックを使用しているので、耐久性に優れています。			
細かい霧が出る真鍮製ノズルを採用します。			
アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に薄めたもの)にも使えます。			

