

品番 : EA115MH-33

品名 : 2.0L ハンドスプレー



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,480円(税抜) / 1,628円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,480円(税抜) / 1,628円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 15 (2025/12/16 12:03現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2488ページ 2574ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|----------------|---------|---|
| 容量(L) | 2 | サイズ(mm) | 185×135×315 |
| 重量(g) | 426 | 材質 | 本体:ポリプロピレン 容器:ポリエチレン ノズル:真鍮製クロームメッキ |
| ノズル長 | 約43mm | 耐熱温度 | -7~45°C |
| 吐出量 | 約3.5ml (1回当たり) | | |

加圧式スプレー

蓄圧式の振り子ホース付なのでどんな角度からでもスプレー可能です。

振り子ホースで、最後まで残さずスプレーできます。

ノズルを回すと霧の広がりが自由に調整できます。

レバーロック機能付きで連続噴霧可能です。

過剰な圧を逃す安全弁付

強化プラスチックを使用しておりますので耐久性に優れています。

アルコール消毒にもお使いいただけますが、無水エタノールの場合は80%以下にうすめてください。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.