

品番 : EA115MH-34

品名 : 2.0L ハンドスプレー(ロングノズル)



販売価格	1,750円(税抜) / 1,925円(税込)		
カタログ価格	1,750円(税抜) / 1,925円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2025/12/16 20:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2488ページ 2574ページ		



仕様

容量(L)	2	サイズ(mm)	420×135×315
重量(g)	454	材質	本体:ポリプロピレン 容器:ポリエチレン ノズル:真鍮製クロームメッキ ロングロータリーノズル:グラスファイバー、ポリプロピレン
ノズル長	約280mm	耐熱温度	-7~45°C
吐出量	約3.5ml (1回当たり)		

加圧式スプレー

蓄圧式の振り子ホース付なのでどんな角度からでもスプレー可能です。

奥まった所でも噴霧しやすいようにロングロータリーノズルが付属しています。

レバーロック機能付きで連続噴霧可能です。

振り子ホースで、最後まで残さずスプレーできます。

ノズルを回すと霧の広がりが自由に調整できます。

過剰な圧を逃す安全弁付

アルコール消毒にもお使いいただけますが、無水エタノールの場合は80パーセント以下にうすめてください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.