

品番：EA115MH-35

品名：単1x4本/3.0L 電動スプレー(電池式/静音)



販売価格	4,390円(税抜)／4,829円(税込)		
カタログ価格	4,390円(税抜)／4,829円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/05/02 21:24現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2490ページ2570ページ		



仕様

タンク容量	3L	電源	単1電池×4本(別売)
ノズル形状	3段式伸縮(一頭口)	ノズル長	320～930mm
ホース長	1.6m	サイズ	260×160×265(H)mm
重量	1.1kg	噴霧能力	噴霧量: 毎分260ml 噴射量: 毎分550ml
材質	本体・ノズル・容器: ポリプロピレン 耐圧ホース: ポリ塩化ビニル ノズルパイプ: グラスファイバー	付属品	ショルダーベルト、スポット、延長ジョイントパイプ
電池寿命	約7.5時間		

- 新型ポンプ採用でポンプが詰まりにくい設計になっています。
- 3段伸縮ノズルと延長ジョイントパイプで最大約93cmまで伸びるので、高い所や離れた場所でも楽に噴射できます。
- 音の静かな振動型ポンプ内蔵で従来のギアモーターポンプと比べ、静穏化を実現しました。隣近所にもやさしい駆動音です。
- コンパクト設計のデザインながらハイパワーモーター搭載で抜群の噴霧量です。
- スイッチを押すだけのカンタン操作で作業開始できるので、安心して使えます。
- 容器の底が傾斜になっているので、少なくなった液も無駄なく使えます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.