

品番：EA115MH-40

品名：12.0L ハンドスプレー(背負型)



販売価格	7,960円(税抜) / 8,756円(税込)		
カタログ価格	7,960円(税抜) / 8,756円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/03/10 17:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2430ページ2512ページ		



仕様

容量(L)	12	サイズ(mm)	400×115×600(H)
重量(kg)	3.28	ホース長	1.3m
ノズル長	930mm	材質	本体・ノズル: ポリプロピレン 容器: ポリエチレン 耐圧ホース: 軟質ビニール樹脂 ノズルパイプ: グラスファイバー 除草剤ノズル: 真鍮製クロームメッキ
加圧式スプレー			
延長パイプ2段式(二頭口)			
加圧レバーを左右に切り替えることができ、左利きの方にも扱いやすいように設計されています。			
超軽量でフル装備をもった高機能の背負式噴霧器です。			
ロック機能付きで、断続散布と連続散布の切り替えができます。			
背負式、半自動、下ハンドル式両サイド型			
除草剤専用ノズル付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

