品番: EA115MH-40

品名: 12.0L ハンドスプレー(背負型)



販売価格	8,500円(税抜)/9,350円(税込)					
カタログ価格	8,500円(税抜)/9,350円(税込)					
在庫数	最新在庫: 3 (2025/11/18 21:45現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	2491ページ2575ページ					







仕様

容量(L)	12	サイズ(mm)	400×115×600(H)
重量(kg)	3.28	ホース長	1.3m
ノズル長	930mm	材質	本体・ノズル:ポリプロピレン 容器:ポリエチレン 耐圧ホース:軟質ビニール樹脂 ノズルパイプ:グラスファイバー 除草剤ノズル:真鍮製クロームメッキ

加圧式スプレー

延長パイプ2段式(二頭口)

加圧レバーを左右に切り替えることができ、左利きの方にも扱いやすいように設計されています。

超軽量でフル装備をもった高機能の背負式噴霧器です。

ロック機能付きで、断続散布と連続散布の切り替えができます。

背負式、半自動、下ハンドル式両サイド型

除草剤専用ノズル付

株式会社エスコ