

品番：EA115MH-61

品名：6.0L 水圧クリーナー(手動ポンプ式)



販売価格	3,710円(税抜)／4,081円(税込)		
カタログ価格	3,710円(税抜)／4,081円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/05/18 20:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2489ページ		



仕様

容量(L)	6	サイズ(mm)	φ180×435(H)
重量(kg)	1.36	ホース長	1500mm
材質	本体・シャワーヘッド・ブラシ: ポリプロピレン タンク: ポリエチレン 耐圧ホース: 軟質ビニール樹脂	ブラシ長	220mm
付属品	シャワーヘッド、ブラシノズルセット		

加圧式スプレー

シャワーヘッドは使用用途に合わせて、シャワー・全開・ストレート・セミシャワー・拡散の5つの水形が選べます。

レバーをロックでらくらく連続散水できます。

電源・電池不要の水圧クリーナーで、水道設備がない場所での洗車や散水に便利です。

ブラシから水が出る設計で、洗い流しながらお掃除可能です。

軽くてコンパクト！ 肩掛けストラップ付で散水中の移動もラクラクです。

ブラシもシャワーも取り付け、取り外しは簡単なワンタッチです。

温水(50℃位まで)も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます。

代替品

	品番 EA115M-11 コメント 充電式フォームガン
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.