

品番：EA115MK-3

品名：22.7L ハンドスプレー(ステンス製タンク)



販売価格	116,900円(税抜) / 128,590円(税込)		
カタログ価格	116,900円(税抜) / 128,590円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/15 01:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0050ページ2429ページ2511ページ		



ステンスタンクなので、幅広い用途の洗浄に使用できます

仕様

タンク容量	22.7L	材質	タンク:ステンレス ノズル:真鍮
サイズ	φ305×430(H)mm	ホース長	3000mm
ノズル長	457mm	重量	12.8kg
加圧式スプレー			
噴霧・噴射調整可能			
手元でロックすることで、連続吐出可能			
移動に便利なカート付			
ステンスタンクなので、幅広い用途の洗浄に使用できます。			

代替品

	品番	EA115MK-2
	コメント	11.4L ステンス製タンク

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.