品番: EA115MM-12A

品名: 15.1L ハンドスプレー(背負型)



販売価格	30,000円 (税抜)/33,000円(税込)				
カタログ価 格	30,000円(税抜)/33,000円(税込)				
在庫数	最新在庫: 5 (2025/12/19 18:00現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	0051ページ2491ページ2575ページ				



タンク内のフィルターが3段階でろ過を行います

仕様

サイズ	360(W)×200(D)×570(H)mm	仕様	噴霧·噴射切替式
タンク容量	15.1L	ホース長	1200mm
キャップ部開口	102mm	ノズル長	580mm
重量	3.9kg	材質	タンク:ポリエチレン ノズル:プラスチック・真鍮

加圧式スプレー

大きな開口部で入れやすいです。

ポンプハンドルのポジションは、左右どちらでも取付けできます。

3種類のノズル付

プラスチック製調節可能ノズル(3パターン:じょうご、噴霧、噴射) 真鍮製調節可能ノズル(3パターン:じょうご、噴霧、噴射) フラット型ノズル(調節できません)

タンク内のフィルターが3段階でろ過を行います

パッド入りショルダーストラップで長時間の作業も快適

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.