

品番 : EA115MM-12A

品名 : 15.1L ハンドスプレー(背負型)



販売価格	34,900円(税抜)／38,390円(税込)		
カタログ価格	34,900円(税抜)／38,390円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/02/08 12:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0051ページ 2430ページ 2512ページ		



タンク内のフィルターが3段階でろ過を行います

## 仕様

サイズ	360(W)×200(D)×570(H)mm	仕様	噴霧・噴射切替式
タンク容量	15.1L	ホース長	1200mm
キャップ部開口	102mm	ノズル長	580mm
重量	3.9kg	材質	タンク:ポリエチレン ノズル:プラスチック・真鍮

加圧式スプレー

大きな開口部で入れやすいです。

ポンプハンドルのポジションは、左右どちらでも取付けできます。

3種類のノズル付

プラスチック製調節可能ノズル(3パターン:じょうご、噴霧、噴射)

真鍮製調節可能ノズル(3パターン:じょうご、噴霧、噴射)

フラット型ノズル(調節できません)

タンク内のフィルターが3段階でろ過を行います

パッド入りショルダーストラップで長時間の作業も快適

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.