

品番：EA115MM-31

品名：3.8L ハンドスプレー



|         |                              |      |   |  |
|---------|------------------------------|------|---|--|
| 販売価格    | 13,300円(税抜)／14,630円(税込)      |      |   |  |
| カタログ価格  | 13,300円(税抜)／14,630円(税込)      |      |   |  |
| 在庫数     | 最新在庫: 8 (2025/06/16 15:14現在) |      |   |  |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |  |
| カタログページ | 0049ページ2489ページ2574ページ        |      |   |  |

詰まりを防ぐためのフィルターが付いています

仕様

|                        |          |         |                             |
|------------------------|----------|---------|-----------------------------|
| 容量(L)                  | 3.8      | サイズ(mm) | φ 205×401 (H)               |
| 重量(kg)                 | 2.0      | ホース長    | 1066mm                      |
| ノズル長                   | 406mm    | 材質      | タンク: ポリエチレン<br>ノズル: ポリマー・真鍮 |
| 動作圧力                   | 40～60psi |         |                             |
| 加圧式スプレー                |          |         |                             |
| 詰まりを防ぐためのフィルターが付いています。 |          |         |                             |
| 圧力リリースバルブ付             |          |         |                             |
| タンク内フィルター付             |          |         |                             |