品番: EA115MM-61

品名: 7.0L ハンドスプレー



販売価格	<b>19,100円</b> (税抜)/21,010円(税込)				
カタログ価格	19,100円(税抜)/21,010円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/21 08:59現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0050ページ2489ページ				





## 仕様

容量(L)	7	サイズ(mm)	φ 200×520(H)
重量(kg)	1.46	ホース長	1200mm
ノズル長	610mm	材質	タンク:ポリエチレン、 ノズル:プラスチック ホース:ポリ塩化ビニル
最大吐出圧力	0.3MPa	使用温度範囲	5~30℃

加圧式スプレー

ショルダーストラップ付

耐紫外線性

エタノール、アセトン、グリコール、アンモニア、ブレーキクリーナー、酸、腐食性物質は推奨できません。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.