

品番：EA115MM-61

品名：7.0L ハンドスプレー



販売価格	18,300円(税抜) / 20,130円(税込)		
カタログ価格	18,300円(税抜) / 20,130円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/03 08:48現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0050ページ2429ページ		



仕様

容量(L)	7	サイズ(mm)	φ200×520(H)
重量(kg)	1.46	ホース長	1200mm
ノズル長	610mm	材質	タンク: ポリエチレン、 ノズル: プラスチック ホース: ポリ塩化ビニル
最大吐出圧力	0.3MPa	使用温度範囲	5~30℃
加圧式スプレー			
ショルダーストラップ付			
耐紫外線性			
エタノール、アセトン、グリコール、アンモニア、ブレイククリーナー、酸、腐食性物質は推奨できません。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.