品番: EA115MP-1A

品名: 10L ハンドスプレー(肩掛式/半自動)



販売価格	15,300円 (税抜)/ 16,830円(税込)				
カタログ価 格	15,300円(税抜)/16,830円(税込)				
在庫数	最新在庫: 4 (2025/11/07 15:42現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ					











仕様

メーカー	キンボシ	型番	6006
容量(L)	10	サイズ(mm)	280×160×700(H)
重量(kg)	約2	ホース長	1200mm
ノズル長	490mm(噴口込みの場合:510mm)	材質	タンク・ノズル:ステンレス ホース:PVC グリップ・噴口:PP

肩にかけたまま数回の加圧で散布可能

樹脂製空気室で耐薬性の強化と軽量化を実現

全自動に比べて高圧噴霧が可能

半自動タイプなので、ハンドルで少し圧を掛けるだけで噴霧が可能。

(半自動=蓄圧式噴霧器の一種でタンク内の一部(シリンダー)のみに圧力をかけ、噴霧を行う方式)

半自動噴霧器の使用方法について

蓄圧式噴霧器のほとんどはタンク全体に圧力をかけ、その圧力にて内用液のほとんどを噴霧できるが、そのためのはそれ相当の圧力をため込む作業が必要となります。半自動タイプは液体を入れてからすぐに蓄圧作業を行いながら噴霧が可能。

半自動(蓄圧式)スプレー