

品番：EA115N-4A

品名：3.1kW 洗浄機(エンジン付)



仕様

最高吐出圧力	14MPa	最大吐出量	8L/min
使用水	常温清水(5~40℃)	自吸揚程	最大1.5m
使用オイル量	120cc	動力	空冷4サイクルガソリンエンジン
総排気量	179cc	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン
エンジン出力	定格:3.1kW/3,600rpm、 最大:3.5kW/3,600rpm	燃料タンク容量	3.6L
燃料消費目安	約2時間	オイル量	600cc
重量	31kg	付属品	吸入ホース(3m)×1本、 洗剤吸引ホース×1本、 ストレーナー×1個、 水道直結用ホース(3m)×1本、 ノズルクリーナーピン×1本、 水道直結用ホースバンド×1本、 ガン・ワンタッチ式×1ヶ、 吐出ホース(10m)・ワンタッチ式×1本、 余水ホース(3m)×1本
ランス・ ノズル	ノズル交換式ランス×1本、 交換噴口ノズル×5種 ・直射ノズル(赤色) ・15°拡散ノズル(黄色)	サイズ	585×960×775(H)mm

- | | | |
|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none">・25°拡散ノズル(緑色)・40°拡散ノズル(白色)・洗剤吸引用ノズル(黒色) | |
|--|---|--|

代替品



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.